


アルドレックス

改修用ストレーナーキャップ

中継用セパレート(分離型)は本体カバーを左右に分離し、既存の排水管を挟み込むように取付けます。2箇所の差込口に固定フックを差込み回転させ取付けが完了。カバー本体は排水管の外側に専用バネでしっかりと固定。本体と一体化した水ハネ防止機能付きは落下する水ハネを軽減。スムーズな排水が維持出来ます。



たて引・中継用 セパレート 分離型



DSM-19-75 セパレート
(PAT)

呼び径：VP-75
VU-75 } (外径 89)



DSM-22-100 セパレート
(PAT)

呼び径：VP-100
VU-100 } (外径 114)



NEW 2025 年 8 月発売

DSM-22-125 セパレート
(PAT.P)

呼び径：VP-125
VU-125 } (外径 140)




標準色
● CT: ブラック
● LG: ライトグレー
※ 2 色のみを設定です。

ALDREX®
アルドレックス

www.aldrex.jp




■ 中継用分離型ストレーナーキャップの取付方法




Point

専用バネで
排水管の中心を
挟みながら
固定フックを
ロック!

ストレーナーキャップの中心に排水管が来るように取り付けることで
スムーズな排水を維持します。



取付条件



※床面からの高さが68mm以下の
排水管のみ対応となります。

製品サイズ・配管呼び径

	(mm)	W	d	H	呼び径	外径
DSM-19-75セパレート		φ170	φ92	103	VP-75 / VU-75	89
DSM-22-100セパレート		φ195	φ137	100	VP-100 / VU-100	114
DSM-22-125セパレート		φ195	φ153	100	VP-125 / VU-125	140

上記、呼び径のパイプに適用します

標準部品セット

- キャップ本体・固定フック/
アルミダイカスト
- ナベネジ M3×14 M3×8・
樹脂ワッシャー
SUSコイルバネ・ラバー付板バネ/
ステンレス
- バネ受けゴム/合成ゴム


たて引 中継用分離型ストレーナーキャップ

	型	品 名
中継用分離型	19型	DSM-19-75セパレート
	22型	DSM-22-100セパレート
NEW	22型	DSM-22-125セパレート

※製品の標準価格はお問い合わせください。
※本製品は改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

注文方法記入例

ストレーナーキャップ
DSM-22-125セパレート-CT



- お願い ● 取付け時は必ず手袋をして作業してください。バネの反発に注意しながら両手で行ってください。
- ゴミ詰まりによる排水障害を防ぐためにストレーナーキャップの周りは定期的に掃除してください。
- 外から見えない排水管の中にもゴミが詰まっていることがあります。

2025. 07.B

株式会社 アルテック
www.aldrex.jp



本社 / 特需営業部 〒140-0011 東京都品川区東大井2-25-12

Tel 03(3764)5811
Fax 03-3762-8642

大阪営業所 〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-4-1

Tel 06(6644)6421
Fax 06-6644-6464

福岡営業所 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光1-2-8
内山東光ビル301号

Tel 092(482)8435
Fax 092-482-8433